

**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260308 10/07
GTIN	4045197655325
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

kod ISO uchwytu	SDJCR/L 1010E07
długość główki L <sub>1</sub>	13 mm
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	12 mm
śruby mocujące	269028 22
Wielkość chwytu	10 mm
wielk. płytki	7 mm
długość całkowita L	70 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawo
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

**Akcesoria**

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500