

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 12/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260308 12/07
GTIN	4045197652577
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269028 22
długość główki L ₁	17 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	SDJCR/L 1212F07
Wielkość chwytu	12 mm
długość całkowita L	80 mm
norma	DIN ISO 5610
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	93 stopni
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
zastosowanie	Toczenie wzdłużne zewnętrzne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 22

269028 22

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500