

**SNMG 120404, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251162 CA6525
GTIN	4960664513161
Klasa artykułu	25E

Opis

SNMG 120404 CA6525 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

promień naroża	0,4 mm
posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Łamacz wiórów	MQ
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
Gatunek	CA6525

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia