

Garant**Noże, prawe, chwyt / wielkość płytki: 25/12 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251110 25/12
GTIN	4045197656728
Klasa artykułu	21T

Opis

Noże 25/12 mm kod ISO uchwytu: PSKNR/L 2525M12
pasująca wymienna płytki skrawająca: SN.. 1204..
Szerokość funkcjonalna L₄: 32 mm
długość główki L₁: 26 mm
długość całkowita L: 150 mm
płytki podporowa: 259031 20

Opis techniczny

zestaw kołków sprężystych	259047 2
długość główki L ₁	26 mm
Szerokość funkcjonalna L ₄	32 mm
płytki podporowa	259031 20
Miejsce połączenia / podziału	25×25 mm
Dźwigienka	259015 2
zestawy tulejek sprężystych, pasująca wymienna płytki skrawająca	259044 2 SN.. 1204..
Wielkość chwytu	25 mm
kod ISO uchwytu	PSKNR/L 2525M12
wielk. płytki	12 mm
śrubado dźwigni	259018 2

długość całkowita L	150 mm
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe
rodzaj zastosowania	prawe
norma	DIN ISO 5610
chłodzenie wewnętrzne	nie
Kąt ustawienia κ	75 stopni
rodzaj chwytu	Głowice skrawające
zastosowanie	Toczenie poprzeczne
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

zestawy kołków sprężystych 10 -elem.	259500
zestawy tulejek sprężystych 10 -elem.	259400
płytki podporowa	259230
Wkręt do dźwigienki	259100
Dźwigienka	259000
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub z gniazdem 6-kątnym, chwyt E 6,3 sześciokąt 3 mm	674242 3
Wkręt do dźwigienki Typ 2	259018 2
zestawy tulejek sprężystych, 10-częściowy Typ 2	259044 2
Dźwigienka Typ 2	259015 2
płytki podporowa Typ 20	259031 20
zestawy kołków sprężystych 10-częściowy Typ 2	259047 2