

**Głowice wiertła KOMET KUB® V464, Ø D: 145 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236660 145
GTIN	4047109090620
Klasa artykułu	24L

Opis**Wykonanie:**

Wiertło z płytkami wielopozycyjnymi (głowica wiertła) z wkładkami do płytek skrawających i złączem ABS® T, skrawające w prawo. Wkładka płytki skrawającej do zewnętrznej płytki skrawającej jest regulowana w zakresie + 5 mm Ø. Zastosowanie z uchwytyami w ABS® N i przedłużkami ABS® T.

Zastosowanie:

Z ostrzem centrującym nr 236661-236662. Z płytkami skrawającymi nr 236740-237080.

w dostawie::

Głowica wiertła z elementami wbudowanymi.

wskazówka:

Części zamienne na zamówienie.

chłodzenie wewnętrzne: tak

Długość wysięgu L₁: 90 mm

ABS® T Ø d: 80 mm

Ø zewn. d₁: 142,5 mm

kły centrujące: 115

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX080404

śruby mocujące: 239655 15IP (6,3 Nm)

Opis techniczny

kły centrujące	115
śruby mocujące	239655 15IP (6,3 Nm)
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX080404
Ø zewn. d ₁	142,5 mm
ABS® T Ø d	80 mm
Długość wysięgu L ₁	90 mm
Gatunek	HB330
Ø nomin. D	145
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	Wiercenie otworów nieprzelotowych
zastosowanie wiertel	warunkowo wiercenie poprzeczne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
zastosowanie wiertel	warunkowo wyjście skośne
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wiertła z płytkami skrawającymi

Akcesoria

Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem. napęd 15IP	239655 15IP
Kieł centrujący KOMET KUB® V464 Typ 115	236662 115
Kieł centrujący KOMET KUB® V464 Typ 115	236661 115
Bity PrecisionBit do śrub Torx Plus®, chwyt E 6,3 profil Torx-Plus® 15IP	674252 15IP
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50