

Garant**Wytaczaki HM, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260318 10/07
GTIN	4045197652669
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
Przesunięcie osi L_3	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	12,5 mm
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwytu	E10K SDUCR/L07
wielk. płytki	7 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	9,6 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	10 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500