

**Garant****Wytaczaki z HSS, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260328 10/07
GTIN	4045197652799
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 7
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	13 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	AH10K SDQCR/L07
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi $L_3$	7 mm
długość główki $L_1$	20 mm
długość całkowita $L$	125 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	107,5 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	10 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8

674248 TX8

śruby mocujące Typ 7

269028 7

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500