

**Garant****Wytaczaki z HSS, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 1012/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260333 1012/07
GTIN	4045197652997
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	9 mm
kod ISO uchwytu	AH1012K SDUCR/L07
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	10 mm
długość główki L <sub>1</sub>	28 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	15,5 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	11 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
głębokość użytkowa T	5 mm
$\varnothing$ chwytu D <sub>s</sub>	12 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS

chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500