

**Garant****Uchwyty do wytaczaków GARANT Master Eco E2, VDI 40, Otwór d2 (H7): 20mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 319235 20     |
| GTIN             | 4067263108030 |
| Klasa artykułu   | 31V           |

**Opis****Wykonanie:**

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58+/-2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Przewiercony chwyt VDI.
- Z dwoma kulistymi dyszami rozpryskowymi.

**Zaleta:**

- Odpowiednie również do dłuższych wytaczaków.
- Indywidualna regulacja długości wytaczaków.

**Zastosowanie:**

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

**wskazówka:**

Nie nadaje się do stosowania z tulejką redukcijną.

**Opis techniczny**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| otwór d <sub>2</sub> (H7) | 20 mm   |
| Ø D <sub>8</sub>          | 65 mm   |
| Ø L <sub>6</sub>          | 75 mm   |
| Ø H <sub>1</sub>          | 32,5 mm |
| Ø L <sub>3</sub>          | 22 mm   |

## Karta danych

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Ø L <sub>7</sub>            | 110,5 mm               |
| Ø H <sub>3</sub>            | 25 mm                  |
| Ø D <sub>6</sub>            | 83 mm                  |
| Kształt                     | E                      |
| Wielkość VDI                | VDI 40                 |
| d <sub>7</sub>              | 20,5 mm                |
| Kod kolorów dla chwytów VDI | VDI 40                 |
| Rodzaj produktu             | Uchwyty wytaczaków VDI |