

Garant

Uchwyty do wytaczaków GARANT Master Eco E2, VDI 40, Otwór d2 (H7): 40mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	319235 40
GTIN	4067263108061
Klasa artykułu	31V

Opis

Wykonanie:

- Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58+/-2.
- Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
- Przewiercony chwyt VDI.
- Z dwoma kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zaleta:

- Odpowiednie również do dłuższych wytaczaków.
- Indywidualna regulacja długości wytaczaków.

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

wskazówka:

Nie nadaje się do stosowania z tulejką redukcyjną.

Opis techniczny

otwór d ₂ (H7)	40 mm
Ø H ₃	34,5 mm
Ø L ₇	76 mm
Ø D ₆	83 mm
Ø L ₆	90 mm

Karta danych

Ø D ₈	82 mm
Ø H ₁	32,5 mm
Ø L ₃	22 mm
Kształt	E
Wielkość VDI	VDI 40
d ₇	20,5 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI	VDI 40
Rodzaj produktu	Uchwyty wytaczaków VDI