

**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260338 16/07
GTIN	
Klasa artykułu	25U

Opis**Wykonanie:**

Opływowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	11,7 mm
kod ISO uchwytu	A16Q SDUCR/L07
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	20 mm
Długość wysięgu L_1	80 mm
wielk. płytki	7 mm
śruba mocująca płytki obracane	269022 4
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Śruby mocujące Typ 4	269022 4