

Garant**Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/07 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260333 12/07
GTIN	4045197653000
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 12/07 mm kod ISO uchwytu: AH12M SDUCR/L07

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 16 mm

Przesunięcie osi L_3 : 8 mm

wysokość mocowania L_2 : 11 mm

Opis techniczny

wielk. płytki	7 mm
kod ISO uchwytu	AH12M SDUCR/L07
śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi L_3	8 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	16 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Długość wysięgu L_1	55 mm
\varnothing chwytu	12 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne

rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7