



Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/11mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260338 16/11
GTIN	
Klasa artykułu	25U

Opis

Wykonanie:

Opływowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A16Q SDUCR/L11
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{min} .	23 mm
Długość wysięgu L_1	80 mm
Przesunięcie osi L_3	14,5 mm
śruba mocująca płytki obracane	269022 3
pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 11T3..
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	15 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	16 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak

zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
---	------------

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
--	-------------

Śruby mocujące Typ 3	269022 3
----------------------	----------