

Garant
Wytaczaki z HSS, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260328 25/11
GTIN	4045197652836
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 25/11 mm kod ISO uchwytu: AH25R SDQCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 25 mm

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 32 mm

Przesunięcie osi L_3 : 16 mm

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	16 mm
odcinek swobodny	115 mm
Miejsce połączenia / podziału	25 mm
długość główki L_1	40 mm
śruby mocujące	269028 8
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
kod ISO uchwytu	AH25R SDQCR/L11
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
\varnothing chwytu	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm

Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8