

## HEDI

Przenośne reflektory LED, 230 V, pobór mocy: 50 W



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081211 50
GTIN	4003644006106
Klasa artykułu	08B

### Opis

#### Wykonanie:

Obudowa z aluminiowego odlewu ciśnieniowego z aluminiowym reflektorem i sprzętem oświetleniowym. Wł./wył. na obudowie.

Reflektor SMD-LED z solidnym stojakiem (zabezpieczenie ze wszystkich stron). Dł. przewodu przyłączeniowego 5 m.

#### Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

stopień ochrony IP: IP 54

Strumień światła: 4000 lm

### Opis techniczny

Źródło światła	Moduł LED
Strumień światła	4000 lm
zasilanie energią	Zasilanie sieciowe
pobór mocy	50 W
Długość kabla przyłącza	5 m

napięcie znamionowe	230 V
stopień ochrony IP	IP 54
Atrybut nazwy produktu	230 V
Rodzaj produktu	Promienniki