



Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260338 20/11
GTIN	4960664579631
Klasa artykułu	25U

Opis

Wykonanie:

Opływowo kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

\varnothing chwytu D_s : 20 mm

kod ISO uchwytu: A20R SDUCR/L11

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 27 mm

Przesunięcie osi L_3 : 16,5 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
wielk. płytki	11 mm
kod ISO uchwytu	A20R SDUCR/L11
śruba mocująca płytki obracane	269022 3
Długość wysięgu L_1	100 mm
Przesunięcie osi L_3	16,5 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	19 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni

Ø chwytu D _s	20 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące Typ 3	269022 3
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500