

Garant**Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260319 12/07
GTIN	4045197652720
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	E12M SDUCR/L07
wielk. płytki	7 mm
śruby mocujące	269028 7
Przesunięcie osi L_3	9 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	15 mm
długość całkowita L	150 mm
wysokość mocowania L_2	11,6 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	12 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8xD
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500