

**Garant**
**Wytaczaki z HSS, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 1012/07 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260332 1012/07
GTIN	4045197652911
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki z HSS 1012/07 mm kod ISO uchwytu: AH1012K SDUCR/L07

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{\min.}$ : 15,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 9 mm

wysokość mocowania  $L_2$ : 11 mm

**Opis techniczny**

szerokość szyjki	10 mm
odcinek swobodny	28 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	28 mm
śruby mocujące	269028 7
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{\min.}$	15,5 mm
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	AH1012K SDUCR/L07
wielk. płytki	7 mm
$\varnothing$ chwytu	12 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm

Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
głębokość użytkowa T	5 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza &nbsp;	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Zestawy wytaczaków z HSS	260334