

**WNMG 080408, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252014 CA6525
GTIN	4960664513239
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080408 CA6525 Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MQ

głębokość skrawania a_p : 0,3 - 2 mm

posuw f : 0,05 - 0,25 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,05 - 0,25 mm/obr,
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,3 - 2 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
promień naroża	0,8 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm

Łamacz wiórów	MQ
Gatunek	CA6525
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080408
liczba wymian/ostrzy	6
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia