



## Wytaczaki stalowe, prawe, $\varnothing$ chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	260338 25/11
GTIN	4960664579655
Klasa artykułu	25U

### Opis

#### Wykonanie:

Opływowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 25 mm

kod ISO uchwytu: A25S SDUCR/L11

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 32 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 19 mm

### Opis techniczny

śruba mocująca płytki obracane	269022 3
kod ISO uchwytu	A25S SDUCR/L11
Długość wysięgu $L_1$	125 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	32 mm
Przesunięcie osi $L_3$	19 mm
wielk. płytki	11 mm
długość całkowita $L$	250 mm
wysokość mocowania $L_2$	24 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni

Ø chwytu D <sub>s</sub>	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Śruby mocujące Typ 3	269022 3