

Garant
Wytaczaki HM, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 260319 20/11 |
| GTIN | 4045197652744 |
| Klasa artykułu | 21T |

Opis

Wytaczaki HM 20/11 mm kod ISO uchwytu: E20S SDUCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 23,5 mm

Przesunięcie osi L_3 : 13,1 mm

Opis techniczny

| | |
|---|-------------------|
| Miejsce połączenia / podziału | 20 mm |
| kod ISO uchwytu | E20S SDUCR/L11 |
| śruby mocujące | 269028 8 |
| pasująca wymienna płytka skrawająca | DC.. 11T3.. |
| Długość wysięgu L_1 | 120 mm |
| wielk. płytki | 11 mm |
| Przesunięcie osi L_3 | 13,1 mm |
| minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$ | 23,5 mm |
| \varnothing chwytu | 20 mm |
| długość całkowita L | 250 mm |
| wysokość mocowania L_2 | 18,9 mm |
| Kąt ustawienia κ | 93 stopni |
| Przyporządkowanie płytek skrawających | prawe i neutralne |

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| rodzaj zastosowania | lewe |
| Wewnętrzna głębokość toczenia do | 8×D |
| Materiał ostrza | HM |
| norma | DIN 8024 |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| rodzaj chwytu | Wytaczaki |
| zastosowanie | Toczenie wzdłużne wewnętrzne |
| Rodzaj produktu | Wytaczaki |

Akcesoria

| | |
|--|-------------|
| zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem. | 269414 |
| Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15 | 674248 TX15 |
| Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm | 659906 500 |
| śruby mocujące Typ 8 | 269028 8 |