

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260342 10/07
GTIN	4045197656032
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

Przesunięcie osi L_3	7 mm
śruby mocujące	269028 7
długość główki L_1	40 mm
wielk. płytki	7 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	13,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwyty	A10K SDUCR/L07
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania L_2	9 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	10 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 7	269028 7
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500