

Garant**Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260333 25/11
GTIN	4045197653048
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	32 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 8
Długość wysięgu L_1	125 mm
kod ISO uchwytu	AH25R SDUCR/L11
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
Przesunięcie osi L_3	16 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	23 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	25 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5xD
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500