

**Garant****Zestawy wytaczaków HM, prawe****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260324
GTIN	4045197652751
Klasa artykułu	29W

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytką skrawająca	DC.. 0702..
śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwyty	E10K SDUCR/L07
kod ISO uchwyty	E12M SDUCR/L07
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	9,6 mm
wysokość mocowania L <sub>2</sub>	11,6 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	7 mm
Przesunięcie osi L <sub>3</sub>	9 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	12 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego D <sub>min.</sub>	15 mm
długość całkowita L	125 mm
długość całkowita L	150 mm
norma	DIN 8024
norma	norma zakładowa

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza	HM
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
Wytaczaki HM ø chwytu / wielkość płytki 10/07 mm	260318 10/07
Wytaczaki HM ø chwytu / wielkość płytki 12/07 mm	260318 12/07