

**Garant**
**Wytaczaki HM, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 8/07 mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260318 8/07
GTIN	4045197652652
Klasa artykułu	21T

**Opis**

Wytaczaki HM 8/07 mm kod ISO uchwytu: E08K SDUCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 8 mm

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytki skrawająca: DC.. 0702..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 12,5 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 7,5 mm

**Opis techniczny**

śruby mocujące	269028 7
Długość wysięgu $L_1$	50 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	12,5 mm
Przesunięcie osi $L_3$	7,5 mm
wielk. płytki	7 mm
Miejsce połączenia / podziału	8 mm
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 0702..
kod ISO uchwytu	E08K SDUCR/L07
$\varnothing$ chwytu	8 mm
długość całkowita L	125 mm
wysokość mocowania $L_2$	7,6 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne

rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	8×D
Materiał ostrza &nbsp;	HM
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdluzne wewnetrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269413
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 7	269028 7