

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 12/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260342 12/07
GTIN	4045197653079
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

śruby mocujące	269028 7
kod ISO uchwyty	A12L SDUCR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	16 mm
wielk. płytki	7 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Przesunięcie osi L_3	9 mm
długość całkowita L	140 mm
wysokość mocowania L_2	11 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	12 mm
norma	Norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500