

**SNMG 120404, Gatunek: CA6525****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251253 CA6525
GTIN	4960664471867
Klasa artykułu	25E

Opis

SNMG 120404 CA6525 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: CA6525

Łamacz wiórów: MS

głębokość skrawania a_p : 0,8 - 4 mm

posuw f : 0,1 - 0,35 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 220 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,35 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	0,8 - 4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	MS
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	CA6525

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 220 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia