

Garant
Wytaczaki z HSS, lewe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260329 20/11
GTIN	4045197652874
Klasa artykułu	21T

Opis

Wytaczaki z HSS 20/11 mm kod ISO uchwytu: AH20R SDQCR/L11

Miejsce połączenia / podziału: 20 mm

Kąt ustawienia κ : 107,5 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$: 25 mm

Przesunięcie osi L_3 : 12,5 mm

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	AH20R SDQCR/L11
śruby mocujące	269028 8
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\min.}$	25 mm
wielk. płytki	11 mm
długość główki L_1	40 mm
Miejsce połączenia / podziału	20 mm
Przesunięcie osi L_3	12,5 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
odcinek swobodny	90 mm
\varnothing chwytu	20 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm

Kąt ustawienia κ	107,5 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	prawe i neutralne
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza 	HSS
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

zestaw śrub do płytek skrawających 10 -elem.	269414
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
śruby mocujące Typ 8	269028 8