

Garant**Zestawy wytaczaków z HSS, prawe****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260334
GTIN	4045197653055
Klasa artykułu	29W

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	AH1216M SDUCR/L07
kod ISO uchwyty	AH0810H SDUCR/L07
kod ISO uchwyty	AH1012K SDUCR/L07
śruby mocujące	269028 7
pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 0702..
wysokość mocowania L ₂	9 mm
wysokość mocowania L ₂	11 mm
wysokość mocowania L ₂	15 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	12,5 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	15,5 mm
minimalna Ø otworu wstępnego D _{min.}	19,5 mm
Przesunięcie osi L ₃	7 mm
Przesunięcie osi L ₃	9 mm
Przesunięcie osi L ₃	11 mm

długość główki L ₁	22 mm
długość główki L ₁	28 mm
długość główki L ₁	36 mm
długość całkowita L	100 mm
długość całkowita L	125 mm
długość całkowita L	150 mm
Szerokość szyjki L ₄	8 mm
Szerokość szyjki L ₄	10 mm
Szerokość szyjki L ₄	12 mm
głębokość użytkowa T	5 mm
głębokość użytkowa T	5 mm
głębokość użytkowa T	5 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
Wytaczaki z HSS ø chwytu / wielkość płytki 1012/07 mm	260332 1012/07
Wytaczaki z HSS ø chwytu / wielkość płytki 8/07 mm	260332 8/07
Wytaczaki z HSS ø chwytu / wielkość płytki 1216/07 mm	260332 1216/07
Wytaczaki z HSS ø chwytu / wielkość płytki 0810/07 mm	260332 0810/07