

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 16/07mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260342 16/07
GTIN	4045197653086
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwytu	A16Q SDUCR/L07
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	20 mm
śruby mocujące	269028 7
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L_3	11 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
długość całkowita L	180 mm
wysokość mocowania L_2	14 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	16 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500