

**Garant****Zestawy wytaczaków z HSS, lewe****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260335
GTIN	4045197653062
Klasa artykułu	29W

**Opis techniczny**

pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 0702..
kod ISO uchwyty	AH1012K SDUCR/L07
kod ISO uchwyty	AH1216M SDUCR/L07
kod ISO uchwyty	AH0810H SDUCR/L07
śruby mocujące	269028 7
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	12,5 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	15,5 mm
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	19,5 mm
wysokość mocowania $L_2$	9 mm
wysokość mocowania $L_2$	11 mm
wysokość mocowania $L_2$	15 mm
Przesunięcie osi $L_3$	7 mm
Przesunięcie osi $L_3$	9 mm
Przesunięcie osi $L_3$	11 mm

długość główki L <sub>1</sub>	22 mm
długość główki L <sub>1</sub>	28 mm
długość główki L <sub>1</sub>	36 mm
długość całkowita L	100 mm
długość całkowita L	125 mm
długość całkowita L	150 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	8 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	10 mm
Szerokość szyjki L <sub>4</sub>	12 mm
głębokość użytkowa T	5 mm
głębokość użytkowa T	5 mm
głębokość użytkowa T	5 mm
norma	norma zakładowa
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
Materiał ostrza	HSS
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

śruby mocujące Typ 7	269028 7
Wytaczaki z HSS ø chwytu / wielkość płytki 1216/07 mm	260333 1216/07
Wytaczaki z HSS ø chwytu / wielkość płytki 8/07 mm	260333 8/07
Wytaczaki z HSS ø chwytu / wielkość płytki 1012/07 mm	260333 1012/07
Wytaczaki z HSS ø chwytu / wielkość płytki 0810/07 mm	260333 0810/07