

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260342 20/11
GTIN	4045197653093
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
Przesunięcie osi L_3	13 mm
wielk. płytki	11 mm
śruby mocujące	269028 8
kod ISO uchwytu	A20R SDUCR/L11
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	25 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	18 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	20 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500