

**SNMG 150612, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251363 CA510
GTIN	4960664698783
Klasa artykułu	25E

Opis

SNMG 150612 CA510 promień naroża: 1,2 mm

Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PH

głębokość skrawania a_p : 1 - 10 mm

posuw f : 0,25 - 0,8 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min

Opis techniczny

Łamacz wiórów	PH
promień naroża	1,2 mm
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,25 - 0,8 mm/obr,
Warunki skrawania	ciągłe
głębokość skrawania a_p	1 - 10 mm
Gatunek	CA510

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	zgrubne
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 150612
liczba wymian/ostrzy	8
Rodzaj produktu	Wymienna płytki skrawająca do toczenia