



Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 10/07 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	260338 10/07
GTIN	4960664579518
Klasa artykułu	25U

Opis

Wykonanie:

Opływowo kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

kod ISO uchwytu: A10L SDUCR/L07

Miejsce połączenia / podziału: 10 mm

Kąt ustawienia κ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 0702..

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$: 14 mm

Przesunięcie osi L_3 : 8,7 mm

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{min.}$	14 mm
wielk. płytki	7 mm
Przesunięcie osi L_3	8,7 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 0702..
Miejsce połączenia / podziału	10 mm
kod ISO uchwytu	A10L SDUCR/L07
śruba mocująca płytki obracane	269022 4
odcinek swobodny	40 mm
\varnothing chwytu	10 mm
długość całkowita L	140 mm

wysokość mocowania L ₂	9 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
Przyporządkowanie płytek skrawających	lewe i neutralne
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
rodzaj chwytu	Wytaczaki
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Śruby mocujące	269407
Wkrętaki dynamometryczne ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500
Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
Śruby mocujące Typ 4	269022 4