

**Wytaczaki stalowe, lewe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 20/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260339 20/11
GTIN	4960664579648
Klasa artykułu	25U

**Opis****Wykonanie:**

Optywowy kształt rowków wiórowych zapewnia lepsze odprowadzanie wiórów, zmniejsza drgania i zwiększa stabilność obróbki.

chłodzenie wewnętrzne: tak

$\varnothing$  chwytu  $D_s$ : 20 mm

kod ISO uchwytu: A20R SDUCR/L11

Kąt ustawienia  $\kappa$ : 93 stopni

pasująca wymienna płytka skrawająca: DC.. 11T3..

minimalna  $\varnothing$  otworu wstępnego  $D_{min.}$ : 27 mm

Przesunięcie osi  $L_3$ : 16,5 mm

**Opis techniczny**

Przesunięcie osi $L_3$	16,5 mm
kod ISO uchwytu	A20R SDUCR/L11
wielk. płytki	11 mm
śruba mocująca płytki obracane	269022 3
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min.}$	27 mm
pasująca wymienna płytka skrawająca	DC.. 11T3..
Długość wysięgu $L_1$	100 mm
długość całkowita $L$	200 mm
wysokość mocowania $L_2$	19 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni

Ø chwytu D <sub>s</sub>	20 mm
rodzaj zastosowania	lewe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	5×D
norma	DIN 8024
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Akcesoria

Bity PrecisionBit do śrub Torx®, chwyt E 6,3 profil Torx® TX15	674248 TX15
Śruby mocujące Typ 3	269022 3
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659906 500