

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 25/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260342 25/11
GTIN	4045197653109
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

kod ISO uchwyty	A25R SDUCR/L11
pasująca wymienna płytko skrawająca	DC.. 11T3..
minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	32 mm
śruby mocujące	269028 8
wielk. płytki	11 mm
Przesunięcie osi L_3	17 mm
długość całkowita L	200 mm
wysokość mocowania L_2	24 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	25 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3xD
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®
TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500