

 **KOMET**

**Korpusy do głowic 2- ostrzowych KOMET TwinKom® bez przesuwu osiowego z chwytem ABS®, krótkie, Ø Dmin- Ø Dmax: 30-41mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	236680 30-41
GTIN	4047109262003
Klasa artykułu	24F

## Opis

### Wykonanie:

- promieniowo nastawiana oprawka, pozwalająca na dokładne skrawanie dwoma ostrzami, umożliwia uzyskanie narzędzia stopniowego do większych głębokości skrawania
- narzędzie o zwartej konstrukcji
- regulowana dysza kulkowa do doprowadzenia chłodziwa dokładnie do ostrzy
- przy wierceniu na dużych głębokościach rowki spiralne wspomagają odprowadzanie wiórów.

### wskazówka:

**Uchwyty i płytki skrawające zamawiać oddzielnie.**

Inne wersje na zamówienie.

### Przykład zamówienia:

1x nr 236680 wielk. 24-32 – korpusy do głowic 2-ostrzowych G01.

2x nr 236684 wielk. 24-32 – uchwyt do głowic 2-ostrzowych.

10x nr 236520 wielk. 18-010 – płytki skrawające do zastosowania uniwersalnego (w gatunku BK8425).

## Opis techniczny

długość całkowita L <sub>ges</sub>	50 mm
zakres Ø D <sub>min.</sub> -D <sub>maks.</sub>	30 - 41 mm

ø D <sub>s</sub> chwytu ABS®	25 mm
wersja	krótkie
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

## Akcesoria

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych α = 90°zgrubne uchwyt 30-41	236686 30-41
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych α = 90°-obróbka wykańczająca uchwyt 30-41	236688 30-41
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych α = 80°zgrubne uchwyt 30-41	236685 30-41
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych α = 80°zgrubne uchwyt 30-41	236684 30-41