

Garant**Wytaczaki stalowe, prawe, \varnothing chwytu / wielkość płytki: 32/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260342 32/11
GTIN	4045197656049
Klasa artykułu	21T

Opis techniczny

minimalna \varnothing otworu wstępnego D_{\min} .	40 mm
kod ISO uchwyty	A32S SDUCR/L11
śruby mocujące	269028 2
pasująca wymienna płytki skrawająca	DC.. 11T3..
płytki podporowa	269005 3
Przesunięcie osi L_3	22 mm
wielk. płytki	11 mm
wkręt płytki podporowej	269013 2
długość całkowita L	250 mm
wysokość mocowania L_2	31 mm
Kąt ustawienia κ	93 stopni
\varnothing chwytu D_s	32 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

Akcesoria

śruby mocujące Typ 8

269028 8

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

płytką podporową Typ 3

269005 3

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500