



Korpusy do głowic 2- ostrzowych KOMET TwinKom® bez przesuwu osiowego z chwytem ABS®, długie, Ø Dmin- Ø Dmax: 64-91 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	236682 64-91
GTIN	4047109262072
Klasa artykułu	24F

Opis

Wykonanie:

- promieniowo nastawiana oprawka, pozwalająca na dokładne skrawanie dwoma ostrzami, umożliwia uzyskanie narzędzia stopniowego do większych głębokości skrawania
- narzędzie o zwartej konstrukcji
- regulowana dysza kulkowa do doprowadzenia chłodziwa dokładnie do ostrzy
- przy wierceniu na dużych głębokościach rowki spiralne wspomagają odprowadzanie wiórów.

wskazówka:

Uchwyty i płytki skrawające zamawiać oddzielnie.

Inne wersje na zamówienie.

Przykład zamówienia:

1× nr 236680 wielk. 24-32 – korpusy do głowic 2-ostrzowych G01.

2× nr 236684 wielk. 24-32 – uchwyt do głowic 2-ostrzowych.

10× nr 236520 wielk. 18-010 – płytki skrawające do zastosowania uniwersalnego (w gatunku BK8425).

chłodzenie wewnętrzne: tak

długość kołnierza L_2 : 13 mm

długość całkowita L_{ges} : 155 mm

Ø D_s chwytu ABS®: 63 mm

Opis techniczny

długość całkowita L_{ges}	155 mm
-----------------------------	--------

ø D _s chwytu ABS®	63 mm
długość kołnierza L ₂	13 mm
zakres ø D _{min.} -D _{maks.}	64 - 91 mm
wersja	długie
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

Akcesoria

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych α = 90° - obróbka wykańczająca uchwyt 64-91	236688 64-91
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych α = 80° zgrubne<EBR/> uchwyt 64-91	236684 64-91
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych α = 90° zgrubne<EBR/> uchwyt 64-91	236686 64-91
Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych α = 80° zgrubne<EBR/> uchwyt 64-91	236685 64-91