

**Płytki skrawająca KOMET® Unisix®, P25M, oznaczenie typu W29: 34-000****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	236740 34-000
GTIN	4047109070011
Klasa artykułu	24T

**Opis****Pasuje do :**

nr 236650; 236660; 236685; 236686

**wskazówka:****Podane wartości eksploatacyjne odnoszą się do KUB Trigon®.**

typ: ST900

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej: WOEX 06T304

posuw f w stali < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/obr,**Opis techniczny**

Nazwa	34-000
posuw f w stali < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/obr,
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WOEX 06T304
Seria	KUB Trigon®
Seria	Kły centrujące
Seria	KUB V464
Gatunek	P25M

typ	ST900
Materiał ostrza &nbsp;	HM