

## HEDI

### Lampy prętowe akumulatorowe LED



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081259
GTIN	4003644006090
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

**Latarki prętowe akumulatorowe** z obrotowym haczykiem z tworzywa; włącznikiem/ wyłącznikiem, załączane oddzielnie oświetlenie dużych powierzchni i latarka.

Oświetlenie dużych powierzchni za pomocą 160 diod LED. Z ładowarką 230 V / 12 V i samochodowym kablem do ładowania.

##### Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o  $\varnothing < 12$  mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

stopień ochrony IP: IP 20

strefa wg ATEX: brak

Strumień światła: 560 lm

czas świecenia: 3 h

Liczba dołączonych akumulatorów: 1

#### Opis techniczny

Strumień światła	560 lm
stopień ochrony IP	IP 20
czas świecenia	3 h
Liczba dołączonych akumulatorów	1
zasilanie energią	Zasilanie z akumulatora
strefa wg ATEX	brak
Rodzaj produktu	Lampa inspekcyjna

