

**Garant****Wytaczaki stalowe, prawe,  $\varnothing$  chwytu / wielkość płytki: 40/11 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260342 40/11
GTIN	4045197656056
Klasa artykułu	21T

**Opis techniczny**

płytką podporowa	269005 3
śruby mocujące	269028 2
kod ISO uchwytu	A40T SDUCR/L11
Przesunięcie osi $L_3$	27 mm
wkręt płytki podporowej	269013 2
minimalna $\varnothing$ otworu wstępnego $D_{min}$ .	49 mm
wielk. płytki	11 mm
pasująca wymienna płytką skrawającą	DC.. 11T3..
długość całkowita L	300 mm
wysokość mocowania $L_2$	39 mm
Kąt ustawienia $\kappa$	93 stopni
$\varnothing$ chwytu $D_s$	40 mm
norma	DIN 8024
rodzaj zastosowania	prawe
Wewnętrzna głębokość toczenia do	3×D
chłodzenie wewnętrzne	tak
zastosowanie	Toczenie wzdłużne wewnętrzne

Rodzaj produktu

Wytaczaki

**Akcesoria**

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX15

674248 TX15

śruby mocujące Typ 8

269028 8

płytki podporowa Typ 3

269005 3

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500