

Garant**Hydrauliczne uchwyty zaciskowe smukłe Master Chuck, SK 40 A = 120, Ø mocowania D1: 18mm****Dane zamówienia**

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 302073 18 |
| GTIN | 4067263108252 |
| Klasa artykułu | 31A |

Opis**Wykonanie:**

- Smukła konstrukcja (kontur 4,5°, identyczny z konturem kurczliwym wg DIN 69882-8).
- Z otworem na czip RFID / na układ elektroniczny Balluff.
- Osiowa regulacja długości, zakres regulacji 10 mm.
- Możliwość zastosowania tulei redukcyjnych.
- Odporność na temperaturę do 120°C przez 4 godziny.
- Do 10x więcej operacji mocowania w porównaniu ze standardowymi oprawkami hydraulicznymi.
- Bardzo niski moment dokręcania śruby mocującej – łatwa obsługa.
- Nowy, opatentowany system zaciskania hydraulicznego – niezawodny i trwały ruch obrotowy na poziomie premium.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do obróbki narzędzi i form. **Tam, gdzie wymagany jest zredukowany obrys.** Do wiercenia, rozwiercania i frezowania. Do mocowania narzędzi z chwytem o tolerancji h6.

w dostawie::

Wraz z kluczem trzpieniowym 6-kątnym z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociągające (AB) nr 308600 – 308806, klucze do sworzni dociągających AB nr 308820 – 308835, tulejki redukcyjne nr 302135 – 302187.

Opis techniczny

| | |
|------------------|-------|
| Ø D ₂ | 33 mm |
|------------------|-------|

| | |
|---|------------------------------------|
| Ø mocowania D ₁ | 18 mm |
| Ø zewn. D | 42 mm |
| wymiar A długości wysięgu | 120 mm |
| adapter | SK 40 A = 120 |
| Norma na uchwyt | ISO 7388-1 |
| Kształt | ADB |
| chłodzenie wewnętrzne | tak |
| Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej | G 2,5 przy 25000 min ⁻¹ |
| Dokładność ruchu obrotowego | ≤ 3 µm |
| Strategia skrawania | HPC |
| Strategia skrawania | HSC |
| z otworem na Balluffchip | tak |
| Rodzaj produktu | Uchwyty zaciskowe hydrauliczne |