

Garant GRIDLINE

Wózek warsztatowy ToolCar Alcantara, edycja specjalna, 20×16G, liczba szuflad: 7



Dane zamówienia

Numer katalogowy	914521 7
GTIN	4067263108566
Klasa artykułu	90N

Opis

Wykonanie:

Specjalna edycja wózka warsztatowego ToolCar w kolorze antracytowym ma słupki pokryte skórą Alcantara i uchwyty do pchania. Z bambusowym blatem roboczym i wpuszczaną plakietką ze stali nierdzewnej, na której znajduje się bieżący numer samochodu. Edycja specjalna liczy tylko 50 sztuk.

Z centralnie zamykaną skrytką / kieszenią boczną. Szuflady z pełnym wysuwem o udźwigu 40 kg oraz

indywidualna blokada wysuwu. Boczne ścianki perforowane z perforacją 9 x 9 mm co 37 mm do mocowania haków i uchwytów GARANT easyFix oraz uzupełnień ścian perforowanych.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200 mm

w dostawie::

Wraz z przegródkami:

na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,

na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Antracyt RAL 7016, lakierowanie proszkowe. **Słupki i uchwyt do pchania ze skóry Alcantara.**

wskazówka:

Karta danych

Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951510 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951560 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741 – 951821 każda w rozm. 200.

Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95. Pasujące przegródki i pojemniki:

Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200

listwy działowe nr 951510 rozm. 75; rozm. 125 i rozm. 200;

ścianki działowe wtykane nr 951721 – 951821 rozm. 75; nr 951731 – 951821 rozm. 125 i nr 951741 – 951821 rozm. 200.

Opis techniczny

Blokada wysuwu jednej szuflady	jednoręczna
masa	87 kg
głębokość	500 mm
głębokość użytkowa szuflad	400 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G	20×16
szerokość	800 mm
Liczba szuflad	7
Seria	ToolCar
Seria	Wózek warsztatowy ToolCar
szerokość użytkowa szuflad	500 mm
głębokość użytkowa szuflad w G	16
wysokość	1000 mm
szerokość użytkowa szuflad w G	20
Nośność szuflad/szufladopótek	40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny)	100 %
Prowadnica wysuwana szuflad	Blokada wysuwu
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann	9×9 mm
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G	20×16G
Zamek patentowy	modułowa wkładka
Rodzaj produktu	Wózek warsztatowy

Odpowiednie produkty

<https://www.hoffmann-group.com/PL/pl/hom/p/914521-7>
