

HOLEX®**SNMG 120404 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	251263 HBX020
GTIN	4045197664433
Klasa artykułu	22D

Opis

SNMG 120404 zestaw po 10 szt. HBX020 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania a_p : 1 - 5 mm

posuw f : 0,1 - 0,5 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 300 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	lekko nieciągłe
posuw f	0,1 - 0,5 mm/obr,
głębokość skrawania a_p	1 - 5 mm
Łamacz wiórów	PM
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HBX020

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 300 m/min
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Seria	oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Noże eco
Seria	Noże
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SNMG 120404
liczba wymian/ostrzy	8
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,