

## HEDI

### Przenośne reflektory halogenowe, 230 V, pobór mocy: 400 W



#### Dane zamówienia

Numer katalogowy	081212 400
GTIN	4003644013555
Klasa artykułu	08B

#### Opis

##### Wykonanie:

Obudowa – ciśnieniowy odlew aluminiowy z aluminiowym odbłyśnikiem i źródłem światła. Zabezpieczony przed bryzgami wody. Włącznik / wyłącznik na obudowie. przenośny reflektor halogenowy z solidnym stojakiem (zabezpieczenie ze wszystkich stron) i zwijaczem kabla.

Strumień światła: 9200 lm

Klasa wydajności energetycznej : C

#### Opis techniczny

Strumień światła	9200 lm
Źródło światła	reflektor halogenowy
pobór mocy	400 W
Klasa wydajności energetycznej	C
Atrybut nazwy produktu	230 V
napięcie robocze	250 V

Z ochroną przeciwwybuchową

nie