

**WNMG 080412, Gatunek: CA510****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252116 CA510
GTIN	4960664700493
Klasa artykułu	25E

Opis

WNMG 080412 CA510 Gatunek: CA510

Łamacz wiórów: PS

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 1 - 3,8 mm

posuw f : 0,15 - 0,6 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 80 - 450 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	ciągły
Zastosowanie główne	P
posuw f	0,15 - 0,6 mm/obr,
promień naroża	1,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	80 - 450 m/min
Łamacz wiórów	PS
głębokość skrawania a_p	1 - 3,8 mm

Gatunek	CA510
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WNMG 080412
liczba wymian/ostrzy	6
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia