

**HOLEX®****WNMG 060408 zestaw po 10 szt., Gatunek: HBX020****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	252134 HBX020
GTIN	4045197665829
Klasa artykułu	22D

**Opis**

WNMG 060408 zestaw po 10 szt. HBX020 Gatunek: HBX020

Łamacz wiórów: PM

głębokość skrawania  $a_p$ : 1 - 5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,5 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 300 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	PM
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	80 - 300 m/min
głębokość skrawania $a_p$	1 - 5 mm
posuw $f$	0,1 - 0,5 mm/obr,
Warunki skrawania	lekko nieciągłe
Zastosowanie główne	P
promień naroża	0,8 mm

Gatunek	HBX020
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Seria	Głowice skrawające
Seria	Noże
Seria	Wytaczaki
Seria	oprawki zaciskowe QuickTurn
Seria	Oprawki eco-QT/eco
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T308
liczba wymian/ostrzy	6
Przyporządkowanie płytek skrawających	wersja neutralna,