



## Przedłużki gwintowników, Typ: 2L



### Dane zamówienia

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 338405 2L     |
| GTIN             | 4067263108146 |
| Klasa artykułu   | 32H           |

### Opis

#### Wykonanie:

- Wersja długa lub bardzo długa.
- Przedni kraniec przedłużki ma kształt tulejki zaciskowej. Zaciśnięcie gwintownika w tulejce następuje przez ręczne dokręcenie radełkowanej nakrętki mocującej.
- Moment obrotowy jest przenoszony przez czworokąt.
- Tylny koniec przedłużki odpowiada wymaganiom DIN, dzięki czemu przedłużkę można umieszczać we wkładkach szybkowymiennych do gwintowników albo w tulejkach zaciskowych ER do gwintowników z czworokątem.

#### Zastosowanie:

Do gwintowania w niedostępnych miejscach, jak np. w nisko położonych wnękach, odsadzeniach, kolidujących krawędziach przyrządów, szczególnie głęboko położonych gwintach wewnętrznych albo bezpośrednio w ściankach odlewów.

#### wskazówka:

Opcjonalne tulejki zaciskowe 6-kątne do mocowania gwintownika dostępne na zamówienie.

### Opis techniczny

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| dla długości mocowania $l_1$                          | 23 mm     |
| Przedłużka $\varnothing D_3$                          | 6 mm      |
| $\varnothing$ przedłużki $D_4$                        | 7,5 mm    |
| dla $\varnothing$ chwytu gwintu $d_2$                 | 3,5 mm    |
| dla nominalnej $\varnothing$ gwintu $d_1$ DIN 371     | M3        |
| dla czworokąta $K_1$                                  | 2,7 mm    |
| dla nominalnej $\varnothing$ gwintu $d_1$ DIN 374/376 | M4,5 – M5 |

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| przedłużka L <sub>3</sub> | 230 mm     |
| przedłużka K <sub>2</sub> | 4,9 mm     |
| przedłużka L <sub>2</sub> | 70 mm      |
| Rodzaj produktu           | Przedłużka |