

 **KOMET**

**Korpusy do głowic 2- ostrzowych KOMET TwinKom® bez przesuwu osiowego z chwytem ABS®, długie, Ø Dmin- Ø Dmax: 24-32mm**



## Dane zamówienia

Numer katalogowy	236682 24-32
GTIN	4047109261594
Klasa artykułu	24F

## Opis

### Wykonanie:

- promieniowo nastawiana oprawka, pozwalająca na dokładne skrawanie dwoma ostrzami, umożliwiająca uzyskanie narzędzia stopniowego do większych głębokości skrawania
- narzędzie o zwartej konstrukcji
- regulowana dysza kulkowa do doprowadzenia chłodziwa dokładnie do ostrzy
- przy wierceniu na dużych głębokościach rowki spiralne wspomagają odprowadzanie wiórów.

### wskazówka:

**Uchwyty i płytki skrawające zamawiać oddzielnie.**

Inne wersje na zamówienie.

### Przykład zamówienia:

1× nr 236680 wielk. 24-32 – korpusy do głowic 2-ostrzowych G01.

2× nr 236684 wielk. 24-32 – uchwyt do głowic 2-ostrzowych.

10× nr 236520 wielk. 18-010 – płytki skrawające do zastosowania uniwersalnego (w gatunku BK8425).

## Opis techniczny

Ø D <sub>s</sub> chwytu ABS®	32 mm
długość kołnierza L <sub>2</sub>	7 mm
zakres Ø D <sub>min.</sub> -D <sub>maks.</sub>	24 - 32 mm
długość całkowita L <sub>ges</sub>	70 mm

wersja	długie
chwyt	ABS
zastosowanie wiertel	nawiercanie ukośne
zastosowanie wiertel	wiercenie ukośne
zastosowanie wiertel	baryłkowe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Narzędzie wrzecionowe

## Akcesoria

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych  $\alpha = 90^\circ$ -  
obróbka wykańczająca uchwyt 24-32

236688 24-32

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych  $\alpha = 90^\circ$ zgrubne uchwyt 24-32

236686 24-32

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych  $\alpha = 80^\circ$ zgrubne uchwyt 24-32

236685 24-32

Noże KOMET TwinKom® do głowic 2-ostrzowych  $\alpha = 80^\circ$ zgrubne uchwyt 24-32

236684 24-32